


HOLEX**Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M4****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1646 M4
GTIN	4067263135111
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****S utvařečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.****Jako č. 132645. Toleranční třída: ISO 2 6H****Technický popis**

Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Celková délka L	63 mm
Závit Ø	4 mm
Rozměr závitu	M4
Počet drážek na třísky	2
Hloubka závitu	12 mm
Ø stopky D _s	4,5 mm
Norma	DIN 371

Počet břitů Z	2
Stoupání závitu	0,7 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	M
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HSS-E M M4

132645 M4