


**HOLEX****Strojní závitník HSS-E, vaporizovaný, M: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1646 M6
GTIN	4067263135135
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****S utvařečem třísky.****Vodící část s mazacími drážkami, avšak bez třískových drážek.****Jako č. 132645. Toleranční třída: ISO 2 6H****Technický popis**

Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitu	18 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	80 mm
Druh závitu	M
Závit Ø	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Počet břitů Z	3
Stopka 4hran □	4,9 mm

Rozměr závitu	M6
Norma	DIN 371
Stoupání závitu	1 mm
Počet drážek na třísky	3
Ø otvoru pod závit	5 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	B
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

---

## Příslušenství

Strojní závitník HSS-E M M6

132645 M6