

**Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M3****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1856 M3
GTIN	4067263135340
Třída artiklu	GGN

**Popis****Provedení:****Typ C** (2 – 3 chodý náběh).**Jako č. 135855.****Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Stopka 4hran □	2,7 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Druh závitu	M
Počet drážek na třísky	2
Celková délka L	56 mm
Závit Ø	3 mm
Norma	DIN 371
Rozměr závitu	M3
Počet břitů Z	2

Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitu	0,5 mm
Hloubka závitu	9 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

---

## Příslušenství

Strojní závitník HSS-E typ C M M3

135855 M3