


HOLEX**Strojní závitník HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG1856 M16
GTIN	4067263135418
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Typ C** (2 – 3 chodý náběh).**Jako č. 135855.****Technický popis**

Norma	DIN 371
Stopka 4hran □	9 mm
Stoupání závitu	2 mm
Řezný materiál	HSS E
Celková délka L	110 mm
Počet břitů Z	4
Rozměr závitu	M16
Závit Ø	16 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Počet drážek na třísky	4

Druh závitu	M
Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitu	48 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	11 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	12 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	8 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	7 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	omezené použití	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	4 m/min	M
CuZn	omezené použití	12 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Příslušenství

Strojní závitník HSS-E typ C M M16

135855 M16