



Digitální bezokulárový 3D stereomikroskop SCALERE0 Desk, Typ: SD02



Údaje o objednávce

Artikové číslo	491111 SD02
GTIN	2050002087538
Třída artiklu	49B

Popis

Provedení:

SCALERE0 je digitální 3D pracovní a inspekční mikroskop bez okuláru. Patentovaná 3D technologie bez brýlí umožní pohodlnou práci v ergonomické poloze vsedě, takže je možné pracovat bez pocitu únavy. Speciálně vyvinutý stereo kamerový systém umožní v kombinaci s modulárně nastavitelným osvětlením optimální 3D zobrazení a dokumentaci.

Výhoda:

- **Zvětšení v optimální kombinaci s vnímáním hloubky, koordinací a ergonomií.**
- **3D digitální displej s minimální dobou zpoždění**
- **Patentovaný autostereoskopický monitor 4K 3D bez speciálních brýlí nebo VR brýlí**
- **Přesná koordinace rukou a očí**
- **Plynulé nastavení faktoru zoomu 20:1**
- **Automatické zaostřování pro efektivní práci**
- **Velký prostor pro pohyb pod systémem**
- **Nastavitelné osvětlení ze segmentovaného kruhového osvětlení a bodového osvětlení**
- **Velká hloubka ostrosti a velké zorné pole**
- **Vhodné pro osoby, které nosí brýle**
- **Výškově nastavitelný stolní stativ**
- **Optimalizace výrobních procesů a procesů řízení jakosti**
- **Jednoduchá digitální dokumentace**

- **Intuitivní ovládání pomocí systému ControlBar a bezdrátových nožních spínačů**
- **Optimální ergonomie: Volné polohování a pohyb před monitorem, což vede k uvolněné práci bez pocitu únavy.**

Použití:

Vhodné pro kontrolu, řízení jakosti, montáž a výrobu. K optimalizaci a dokumentování procesů.

Rozsah dodávky:

Kamerový systém s plynulým zoomem a automatickým zaostřováním, 4K 3D displej, jednotka pro zpracování signálu, ControlBar, stolní stativ s integrovaným kruhovým a bodovým osvětlením.

Zvláštní příslušenství:

Bezdrátový nožní spínač

Upozornění:

Volitelné příslušenství: Další provedení stativu pro optimální integraci na pracovišti. Přídavný modul SCALERE Add-On pro přestavbu klasických mikroskopů s tubusem na digitální 3D mikroskop s 3D monitorem.

Technický popis

Zorné pole	14 - 250 mm
Automatické zaostřování	ano
Hloubka ostrosti	3 - 20 mm
Intenzita osvětlení	35000 lx
Rozlišení 3D monitoru	3840×2160 px
Úhlopříčka obrazovky	13,3 palec
Pracovní vzdálenost	200 - 300 mm
Zvětšení (xnásobné)	1 - 20
Rozlišení kamerového systému	1920×1080 px
Hmotnost	25,5 kg
Stativ	Tyčový stativ
Napájení	100 - 240 V
Rozhraní	USB
Rozhraní	Ethernet
Teplota barev osvětlení	5700 K
Druh produktu	Systém sledování bez okuláru

