


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5451 M5
GTIN	4067263135296
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Vysoce stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

Norma	DIN 371
Stoupání závitu	0,8 mm
Hloubka závitu	10 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Rozměr závitu	M5
Počet břitů Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Druh závitu	M
Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Závit Ø	5 mm

Stopka 4hran □	4,9 mm
Celková délka L	70 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitník M M5

135450 M5

Strojní závitník6G M M5

135600 M5