

Garant**CNMG 120408, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250060 HB7020
GTIN	4045197699237
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120408 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SS
Hloubka řezu a_p : 0,3 - 2,5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 150 - 400 m/min

Technický popis

Lamač třísek	SS
Hloubka řezu a_p	0,3 - 2,5 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	150 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Rohový rádius	0,8 mm

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení