


Garant**Strojní závitník, vaporizovaný, M: M10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5451 M10
GTIN	4067263135326
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:****Jako č. 135450.**Vysoce stabilní tvar. **HSS-E****Technický popis**

Počet břitů Z	3
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Stopka 4hran □	8 mm
Hloubka závitů	20 mm
Závit Ø	10 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Stoupání závitů	1,5 mm
Druh závitů	M
Celková délka L	100 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Norma	DIN 371

Počet drážek na třísky	3
Řezný materiál	HSS E
Rozměr závitu	M10
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 2xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	omezené použití	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	13 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	omezené použití		

Příslušenství

Strojní závitník M M10

135450 M10

Strojní závitník6G M M10

135600 M10