

**WNGA 080408, KBN35M, Typ: MET****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	255691 MET
GTIN	4960664544912
Třída artiklu	25H

Popis**Provedení:**

Vyměnitelné destičky CBN s povlakem **MEGACOAT**. MultiEdge Tough; 2 popř. 3 břity u každé vyměnitelné destičky se speciálním tvarem pro optimalizaci při přerušovaném řezu.

Typ: KBN35M

Provedení řezných hran: MET

Hloubka řezu a_p : 0,1 - 0,3 mm

Posuv f : 0,1 - 0,2 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 180 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Provedení řezných hran	MET
Hloubka řezu a_p	0,1 - 0,3 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 180 m/min
Posuv f	0,1 - 0,2 mm/ot,

Typ	KBN35M
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	CBN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	WNGA 080408
Počet výměn/řezání	3
Atribut názvu produktu	KBN35M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 55 HRC	vhodný		
Ocel < 60 HRC	vhodný		
Ocel < 67 HRC	omezené použití		
nepravidelný	omezené použití		
přerušovaný	vhodný		
suché	vhodný		