

**Garant****Upínač 90°, válcový s VCH krátký, Typ: 16****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239740 16
GTIN	4045197596222
Třída artiklu	23A

**Popis****Provedení:**

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

**Upozornění:**

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Vhodné pro průchozí otvor: 17,21 - 21,2 mm

Vhodné pro Ø slepého otvoru: 21,21 - 25,2 mm

Celková délka L: 108 mm

Užitná délka L<sub>1</sub>: 65 mm

Ø stopky D<sub>s</sub> h6: 20 mm

Doporučený utahovací moment: 15 Nm

**Technický popis**

Vhodné pro Ø slepého otvoru	21,21 - 25,2 mm
Ø stopky D <sub>s</sub> h6	20 mm
Vhodné pro průchozí otvor	17,21 - 21,2 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	65 mm
Doporučený utahovací moment	15 Nm
Celková délka L	108 mm
Řada	TopCut

Vnitřní chlazení	ano
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem