

HOLEX**Hrncový kartáč drát INOX 0,30 mm, Ø kartáče D1: 80mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	GG5732 80
GTIN	4067263136149
Třída artiklu	GGN

Popis**Provedení:**

Vlnitý drát pevně vtlačený do ocelového těla. Pro použití na úhlových bruskách a stacionárních strojích.

S **vnitřním závitem M14.**

Odpovídá č. 573205. S **vnitřním závitem M14.**

Použití:

Maximálně vhodný pro opracování povrchů, k odjehlování, odstraňování rzi, leštění, odstraňování barev, základních nátěrů, laků, okují atd.

Technický popis

Závit M	M14
Maximální počet otáček	8500 min ⁻¹
Ø kartáče D ₁	85 mm
Délka osazení H ₁	25 mm
Tloušťka štětín	0,3 mm
Materiál osazení	Drát INOX
Splétání	zvlněné
Druh produktu	Hrncový kartáč

Příslušenství

Hrncový kartáčdrát INOX 0,30 mm Ø kartáče D1 80 mm

573205 80