



## Hlava výstružníku KOMET REAMAX® TS H7 TK ASG0706, DBC, Jmenovitý Ø D: 30mm



### Údaje o objednávce

|                |           |
|----------------|-----------|
| Artikové číslo | 239805 30 |
| GTIN           |           |
| Třída artiklu  | 27E       |

### Popis

#### Provedení:

Hlavy výstružníků s přímým ozubením, **hotově vybroušené pro lícování H7.**

Geometrie břitů přizpůsobená použití. Možnost seřízení v oblasti  $\mu$  pro kompenzaci opotřebení a pro dosažení nejmenších základních tolerancí od IT4. Možné použití u průchozích otvorů do  $5 \times D$ . V geometrii **ASG0706** s náběhovým úhlem  $8^\circ + 45^\circ$ .

Pro **slepé a průchozí otvory.**

#### Upozornění:

- Další velikosti jsou k dodání krátkodobě na poptávku.
- Vhodné držáky viz č. 239880 – 239940.
- Směrné hodnoty použití platí pro průchozí otvory.

### Technický popis

|                                        |            |
|----------------------------------------|------------|
| Počet břitů Z                          | 6          |
| Délka hlavy l                          | 25 mm      |
| Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$ | 0,9 mm/ot, |
| Délka břitu l <sub>1</sub>             | 6 mm       |
| Pro držák č. 239880 – 239940           | 27 – 34,99 |
| Jmenovitý Ø D                          | 30 mm      |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Povlak                     | DBC                              |
| Tolerance vrtání           | H7                               |
| Použití při způsobu vrtání | Při slepém a průchozím otvoru    |
| Vnitřní chlazení           | ano                              |
| Druh produktu              | Obráběcí vložka pro vystružování |

## Údaje o uživateli

|                        | Použití | V <sub>c</sub> | Kód ISO |
|------------------------|---------|----------------|---------|
| Hliník, plasty         | vhodný  | 160 m/min      | N       |
| Hliník (krátké třísky) | vhodný  | 140 m/min      | N       |
| Al > 10% Si            | vhodný  | 140 m/min      | N       |
| mokrý max.             | vhodný  |                |         |