



Hlava výstružníku KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000, DST, Jmenovitý Ø D: 22 mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	239816 22
GTIN	4047109236196
Třída artiklu	27E

Popis

Provedení:

Hlavy výstružníků s přímým ozubením, **hotově vybroušené pro lícování H7.**

Geometrie břitů přizpůsobená použití. Možnost seřízení v oblasti μ pro kompenzaci opotřebení a pro dosažení nejmenších základních tolerancí od IT4. Možné použití u průchozích otvorů do $5 \times D$. V geometrii **ASG4000** přímé ozubení s náběhovým úhlem 25° .

Speciálně pro **průchozí otvory v oceli.**

Upozornění:

- Další velikosti jsou k dodání krátkodobě na poptávku.
- Vhodné držáky viz č. 239880 – 239940.
- Směrné hodnoty použití platí pro průchozí otvory.

Vnitřní chlazení: ano

Pro držák č. 239880 – 239940: 22 – 26,99

Délka břitu l_1 : 6 mm

Délka hlavy l : 20 mm

Počet břitů Z : 6

Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,8 mm/ot,

Technický popis

Jmenovitý Ø D	22 mm
Délka břitu l_1	6 mm

Pro držák č. 239880 – 239940	22 – 26,99
Počet břitů Z	6
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,8 mm/ot,
Délka hlavy l	20 mm
Povlak	DST
Tolerance vrtání	H7
Použití při způsobu vrtání	Při průchozím otvoru
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Obráběcí vložka pro vystružování

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	180 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	160 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	140 m/min	P
mokrý max.	vhodný		