

Garant**CNMG 09T308, Typ: HB7020**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250152 HB7020
GTIN	4045197699497
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 09T308 HB7020 Druh: HB7020
Lamač třísek: SM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 8 mm
Posuv f : 0,2 - 0,5 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 350 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	SM
Hloubka řezu a_p	0,5 - 8 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 350 m/min
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,2 - 0,5 mm/ot,

Druh	HB7020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T308
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení