

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Lamač třísek	WP
Hlavní způsob použití	P
Posuv f	0,06 - 0,42 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	180 - 590 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení