



Sada kompaktních upínačů, Maximální upínací síla: 12mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	370112 12
GTIN	2050002081925
Třída artiklu	35A

Popis

Provedení:

Plynule nastavitelný upínací prvek z legované zušlechtěné oceli. Provedení černý pozink v zušlechtěném přesném odlitku. Kompletní provedení s upevňovací sadou 7640BFS a tlačným prvkem.

Namontujte kompaktní upínač využitím upevňovací sady 7640BFS k loži stroje, následně upravte polohu a upevněte zadaným krouticím momentem k loži stroje.

Upněte obrobek (viz krouticí moment).

Výhoda:

- **Plynulé upínání.**
- **Upínací síly 12 kN.**
- **Kompaktní konstrukce.**
- **Výšková stupnice umožňuje rychlé přednastavení výšky upnutí.**
- **Tlakový člen je namontovaný tak, že ho nelze ztratit.**
- **Odolné proti nečistotám a třískám.**
- **Díky zakřivenému upínacímu rameni je zaručeno svislé upnutí upevňovacím šroubem s definovaným krouticím momentem pro dosažení spolehlivosti procesu.**
- **Kompaktní upínač je možné upevnit k vloženému prvku 7640Z pomocí nového rychlouzávěru bez použití šroubu.**

Rozsah dodávky:

2 kompaktní upínače a jeden disk.

Technický popis

Šířka B	47,5 mm
Výška H	81 mm
Maximální upínací síla	12 kN
Vyložení A	59,5 mm
Upínací výška S	103,5 mm
Délka L	107 mm
Maximální utahovací moment	100 Nm
Druh produktu	Kompaktní upínač

Příslušenství

Výškový podstavec pro kompaktní upínač Výška H 80 mm	370146 80
Sada tlakových členů 3dílná Typ 3	370148 3