

**CNMG 120412, Typ: SP0819****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250186 SP0819
GTIN	2050001938213
Třída artiklu	28A

Popis

CNMG 120412 SP0819 Druh: SP0819
Lamač třísek: 4E
Hloubka řezu a_p : 1 - 5,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,55 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 120 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 150 - 320 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 120 m/min
Rohový rádius	1,2 mm
Vedlejší použití	M
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Hlavní způsob použití	S
Hloubka řezu a_p	1 - 5,5 mm
Podmínky řezu	kontinuální

Lamač třísek	4E
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	150 - 320 m/min
Druh	SP0819
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení