

 **KOMET****Jemná stavěcí hlava KOMET® M03Speed, Ø Dmin.: 62mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	238370 62
GTIN	4047109081574
Třída artiklu	24I

Popis**Provedení:**

- **Dynamické vyvážení v posuvníku pro nejvyšší otáčky.**
- **Modulární konstrukce systému.**
- **Jemné nastavení bez dodatečného upínání.**
- **S napojením ABS® pro nejvyšší přesnost výměny.**
- **Rychlá hrubá změna nastavení posunutím soustružnického nože.**
- **Směrovaný vnitřní přívod chladicí kapaliny k břitě.**
- **Nejmenší kroky přístavení v rozsahu μm , v rámci přesného seřízení od 0,25 – 0,6 mm v \varnothing , v závislosti na rozsahu otáčení.**
- **Kroky jemného nastavení činí na jeden dílek 0,002 mm v \varnothing .**
- **Díky vysokému rozlišení bezproblémové nastavení resp. odečet bez noniusu.**

Použití:

V kombinaci s vyměnitelným můstkem č. 238372.

Upozornění:

Přídavné nožové držáky např.: pro zpětné obrábění a obrábění s jinými úhly = 15°, 30°, 45°, atd. k okamžitému dodání.

Výměnný můstek, držák břitů a vyměnitelné břitové destičky objednávejte prosím zvlášť.

Technický popis

Maximální počet otáček	18500 min ⁻¹
Jemné nastavení na	0,6 mm

Oběhová dráha Ø D2 dopředné obrábění	55 mm
Minimální Ø D _{min}	62
ABS® Ø stopky D _s	50
Nožové držáky	238374 62-82
Výměnný můstek	238372 62; 82
Ø rozsahu nastavení	62 - 103 mm
Stopka	ABS
Otočení vrtáku	Příčné vrtání
Otočení vrtáku	šikmo navrtat
Otočení vrtáku	Šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Vyvrtačací nástroj

Příslušenství

Držák destiček 90° KOMET® pro M03Speeddopředný směr
Vhodné pro velikost M03 62-82

238374 62-82