


**CNMG 120404, Typ: KW10****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 KW10
GTIN	4960664220779
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 KW10 Druh: KW10

Lamač třísek: AH

Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 400 m/min**Technický popis**

Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 400 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	N
Lamač třísek	AH
Druh	KW10

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení