


**CNMG 120408, Typ: SP4019**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250184 SP4019
GTIN	
Třída artiklu	28A

**Popis**

CNMG 120408 SP4019 Druh: SP4019  
 Lamač třísek: 3J  
 Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Posuv  $f$ : 0,15 - 0,4 mm/ot,  
 Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 300 m/min  
 Řezná rychlost  $v_c$  vedlejší použití: 40 - 110 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	3J
Řezná rychlost $v_c$ vedlejší použití	40 - 110 m/min
Posuv $f$	0,15 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 300 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Vedlejší použití	S
Hlavní způsob použití	M

Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Druh	SP4019
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení