


CNMG 120408, Typ: SW05

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250212 SW05
GTIN	4960664629589
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120408 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mm

Posuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	Ti
Podmínky řezu	kontinuální
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Lamač třísek	MU
Rohový rádius	0,8 mm
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení