

Garant

Poháněný nástroj axiální, BMT55, Typ: 55-VX3



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319929 55-VX3
GTIN	4069515001526
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

K použití na všech CNC soustruzích **DMG Gildemeister CTX** se **Sauterovou** revolverovou hlavou a hnací spojkou podle normy **DIN 5480** nebo na strojích s **revolverovou hlavou BMT** s hnací spojkou podle **DIN 1809**. Upínání nástrojů do poháněných nástrojů (AGW) přes upínací kleštiny ER s vně/uvnitř umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem.

Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.

Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Přenos vysokých krouticích momentů.**
- **100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.**
- **Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.**

Použití:

Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.

Vhodné pro:

DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monfort, Scherer atd. s revolverovou hlavou podle normy DIN 5480 nebo BMT podle normy DIN 1809.

- **ACCUWAY: UT-100; UT-200**

- ALEX-TECH: VT-27G; VT-30BL; VT-33BL
- CHIAH CHYUN: ML-250; WTS-52; WTS-65
- DMC: DL 21; DL 22; DL 25
- DN SOLUTIONS (DŘÍVE DOOSAN): LYNX 2600; LYNX 300; PUMA GT2100; PUMA GT2600; PUMA 2100 II; PUMA 2600; PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; SMX 2100; PUMA 1500; PUMA 2000; PUMA 2500; PUMA 230; PUMA 240; PUMA 280; PUMA MX1600; PUMA MX2100
- FOCUS CNC: FBL-230; FBL-250; FNL-250; FBL-320; FNL-320
- GANESH: ASL-100; GENTURN WTS-Y2
- HARDINGE: H-51; T-51; TA-42; TA-51; T-65
- HEADMAN: HI5000; T55
- HWACHEON: CUTEX 160; CUTEX 180; VT 450
- HYUNDAI WIA: HD2200; HD2600; L160; L230; SE2600
- JYOTI: AX 300
- LEADWELL: T-7I
- LMW: LL20
- MAZAK: QT-EZ 8; QT-EZ 10; QT-EZ 12
- ROMI: GL 300
- SMART: NL 2000
- SMEC: PL 240; PL 250V; SL 1500; SL 2000
- TAKAMAZ: XT-8; XYT-51; XYT-65
- TAKISAWA TAIWAN: UX-2000
- TONGTAI: TD-2000; TD-2500
- VICTOR: VTURN-A16YSCM; VTURN-A20YSCM; VTURN-A200; VTURN-NP20; VTURN-S20
- YCM: NTC-1600; NTC-2000

Rozsah dodávky:

AGW pro upínací kleštiny: Včetně upínací matice a hákového klíče. AGW VARIA VX: Včetně upínacího klíče.

Zvláštní příslušenství:

Vhodné vložky Varia VX č. 319802 – 319888, rychlovýměnný adaptér ER č. 319761 – 319781, upínací kleštiny ER č. 308941 – 309878, upínací klíče ER č. 309680 – 309745. Momentový klíč č. 211750, vel. 5,7.

Upozornění:

- Další typy pohonu (např. DIN 5482), převody, rozměry, BMT atd. na poptávku: www.hoffmann.ews-tools.com
- Nástroje VCH (VCH – vnitřní chlazení) bez chodu na sucho, filtrace chladiva < 50 µm.
- Doporučení: Provedení VARIA VX se obsluhuje momentovým nástrojem (max. 6 Nm).
- Pro těžké broušení se na poptávku doporučuje varianta s kuželovým valivým ložiskem.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

Technický list

b ₁	84 mm
Chlazení	externí
x	57 mm
Upínání nástroje	VX3
L ₂	64 mm
L ₁	64 mm
Upnutí	BMT55
Druh produktu	Poháněný nástroj

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/319929-55-VX3>