

**Akumul. odsávací systém, Označení výrobce: M12DE****Údaje o objednávce**

Číslo objednávky	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Třída artiklu	03L

**Popis****Provedení:**

**Univerzálně použitelný**, kompaktní a lehký **akumulátorový odsávací systém** pro vrtací kladiva s upínacího krku od Ø 43 do 59 mm.

- **HEPA zachycuje 99,97 % všech prachových částic.**
- **Hlubkový doraz s aretací se 120 mm stupnicí.**
- **REDLINK™ elektronika.**
- **Polohy spínače: zap, vyp, automatika s 5-sekundovým doběhem pro úplné odsávání.**
- **Možnost umístění na pravé a levé straně stroje.**
- **Red Li-Ionové akumulátory se sledováním jednotlivých článků a ukazatelem stavu nabití.**

**Rozsah dodávky:**

Včetně 1 ks akumulátoru 12 V / 2,0 Ah Li-Ion Red, nabíječky. HD box (systémový kufřík), přídatná rukojeť, náhradní sací hrdlo, 3 adaptéry pro přizpůsobení Ø upínacího krku.

**Upozornění:**

Vhodné náhradní akumulátory a nabíječky naleznete pod č. 073814 / 3815 / 3816 a č. 073840. Záruční podmínky výrobce naleznete na straně 1470.

Obal: Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)

Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí: Milwaukee typ B 12 V

napětí akumulátorů: 12 V

Kapacita akumulátoru: 2 A·h

Hmotnost: 1,7 kg

**Technický popis**

napětí akumulátorů	12 V
Označení výrobce	M12 DE-201X
Hmotnost	1,7 kg
Kapacita akumulátoru	2 A·h
Typ akumulátoru	Li-Ion
Počet obsažených akumulátorů	1
Volnoběžné otáčky	0 - 22000 min <sup>-1</sup>
Hloubka vrtání	120 mm
Ø vrtání	16 mm
Obal	Systémový kufřík (HD=Heavy Duty)
Vhodný akumulátor - dodavatel/typ akumulátoru/napětí	Milwaukee typ B 12 V

## Příslušenství

Li-Ion systém M12B4 Typ akumulátoru, napětí akumulátoru MB12 V	073815 MB12
Akumulátorová nabíječka Typ M1218C	073840 M1218C
Akumulátorová nabíječka Typ M1218FC	073840 M1218FC