

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 25/09mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250037 25/09 |
| GTIN | 4045197654397 |
| Třída artiklu | 21T |

Technický popis

| | |
|---|----------------|
| Sada pružin | 259044 4 |
| Lomená páka | 259015 10 |
| Podložka | 259031 27 |
| Šroubek klínu | 259018 12 |
| Středové přesazení L ₃ | 17 mm |
| Velikost destiček | 9 mm |
| Vhodná vyměnitelná břitová destička | CN.. 09T3.. |
| ISO kód držáku | A25R PCLNR/L09 |
| Ø minimálního předvrtání D _{min} | 32 mm |
| Sada pružinových kolíků | 259047 2 |
| Celková délka L | 200 mm |
| Upínací výška L ₂ | 23 mm |
| Úhel nastavení κ | 95 stupeň |
| Ø stopky D _s | 25 mm |
| Norma | DIN 8024 |
| Způsob použití | levá |
| Hloubka vnitřního soustružení do | 3×D |

| | |
|------------------|------------------------------|
| Vnitřní chlazení | ano |
| Použití | podélné soustružení, vnitřní |
| Druh produktu | vyvrtávací tyč |

Příslušenství

| | |
|--|------------|
| Lomená páka Typ 11 | 259015 11 |
| Šroubek klínku Typ 12 | 259018 12 |
| PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm | 674242 2 |
| Podložka Typ 27 | 259031 27 |
| Sada pružin 10dílná Typ 4 | 259044 4 |
| Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2 | 259047 2 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm | 659957 500 |