

Garant**Vyvrtávací tyč ocel, levá, Ø stopky / velikost destičky: 40/12mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250037 40/12
GTIN	4045197650252
Třída artiklu	21T

Technický popis

Šroubek klínku	259018 2
Ø minimálního předvrtání D_{min}	50 mm
Sada pružin	259044 2
Vhodná vyměnitelná břitová destička	CN.. 1204..
Sada pružinových kolíků	259047 2
Lomená páka	259015 2
Středové přesazení L_3	27 mm
Velikost destiček	12 mm
Podložka	259031 2
ISO kód držáku	A40T PCLNR/L12
Celková délka L	300 mm
Upínací výška L_2	38,5 mm
Úhel nastavení κ	95 stupeň
Ø stopky D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Způsob použití	levá
Hloubka vnitřního soustružení do	3xD

Vnitřní chlazení	ano
Použití	podélné soustružení, vnitřní
Druh produktu	vyvrtávací tyč

Příslušenství

Sada pružin 10dílná Typ 2	259044 2
Sada pružinových kolíků 10dílná Typ 2	259047 2
PrecisionBit pro 6hran, 1/4 palce E 6,3 6hran 2 mm	674242 2
Šroubek klínku Typ 2	259018 2
Podložka Typ 2	259031 2
Lomená páka Typ 2	259015 2
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 500 cNm	659957 500