

Garant
Upínač 90°, válcový s VCH dlouhý, Typ: 10

Údaje o objednávce

Artikové číslo	239745 10
GTIN	4045197593238
Třída artiklu	23A

Popis
Provedení:

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

Upozornění:

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Vhodné pro průchozí otvor: 10 - 12,7 mm

Vhodné pro Ø slepého otvoru: 14 - 16,2 mm

Celková délka L: 120 mm

Užitná délka L₁: 65 mm

Ø stopky D_s h6: 16 mm

Doporučený utahovací moment: 5 Nm

Technický popis

Užitná délka L ₁	65 mm
Vhodné pro průchozí otvor	10 - 12,7 mm
Vhodné pro Ø slepého otvoru	14 - 16,2 mm
Ø stopky D _s h6	16 mm
Doporučený utahovací moment	5 Nm
Celková délka L	120 mm
Řada	TopCut

Vnitřní chlazení	ano
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem