

Garant**Upínač 90°, válcový s VCH dlouhý, Typ: 12****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	239745 12
GTIN	4045197593245
Třída artiklu	23A

Popis**Provedení:**

V provedení pro NC stroje se sudým stopky pro NC stroje pro standardní upínání v hydro nebo vysoce přesných upínacích trnech. Upínače speciálně v **hydraulických** nebo **vysoce přesných upínacích trnech**. Pro nejvyšší přesnost a bezpečnost procesu.

Upozornění:

Dbejte na velikost upínače držáku a hlav výstružníku. Další upínače č. 210550 – 210582 a č. 212000.

Stopka: DIN 6535 HA s h6

Vhodné pro průchozí otvor: 12,71 - 17,2 mm

Vhodné pro Ø slepého otvoru: 16,21 - 21,2 mm

Celková délka L: 140 mm

Užitná délka L₁: 87 mm

Ø stopky D_s h6: 16 mm

Doporučený utahovací moment: 10 Nm

Technický popis

Ø stopky D _s h6	16 mm
Užitná délka L ₁	87 mm
Vhodné pro Ø slepého otvoru	16,21 - 21,2 mm
Vhodné pro průchozí otvor	12,71 - 17,2 mm
Doporučený utahovací moment	10 Nm
Celková délka L	140 mm
Řada	TopCut

Vnitřní chlazení	ano
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Druh produktu	Upínač pro frézy se závitem