

**CNMG 120408 Wiper, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250213 CA510
GTIN	4960664697052
Třída artiklu	25E

**Technický popis**

Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	80 - 450 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 3 mm
Rohový rádius	0,8 mm
Lamač třísek	WQ
Posuv $f$	0,14 - 0,5 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Typ	CA510
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4

Druh produktu

---

Vyměnitelná břitová  
destička pro soustružení