

**CNMG 120408, Typ: SP0819****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250184 SP0819
GTIN	2050001938176
Třída artiklu	28A

Popis

CNMG 120408 SP0819 Druh: SP0819
Lamač třísek: 4E
Hloubka řezu a_p : 1 - 5,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,55 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 120 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 150 - 320 m/min

Technický popis

Hlavní způsob použití	S
Lamač třísek	4E
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	150 - 320 m/min
Rohový rádius	0,8 mm
Vedlejší použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 120 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 5,5 mm

Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Druh	SP0819
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení