

Garant**Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M8****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135805 M8
GTIN	4069515002264
Třída artiklu	13V

Popis**Provedení:****Typ C** (2–3chodý náběh).**Tvar C** (2 – 3chodý náběh).**Technický popis**

Počet drážek na třísky	3
Hloubka závitu	24 mm
Počet břitů Z	3
Toleranční třída	ISO 2 6H
Závit Ø	8 mm
Druh závitu	M
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Stoupání závitu	1,25 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Celková délka L	90 mm
Norma	DIN 371
Rozměr závitu	M8
Stopka 4hran □	6,2 mm
Řezný materiál	HSS E

Technický list

Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závit	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Série	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	18 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		