

**Garant****CNMG 09T308, Typ: HB7415**

## Údaje o objednávce

Artikové číslo	250152 HB7415
GTIN	4045197662989
Třída artiklu	21G

## Popis

CNMG 09T308 HB7415 Druh: HB7415

Lamač třísek: TIM

Tolerance: M

Hloubka řezu  $a_p$ : 1 - 4 mmPosuv  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/ot,Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 70 m/min

## Technický popis

Hloubka řezu $a_p$	1 - 4 mm
Hlavní způsob použití	S
Posuv $f$	0,1 - 0,25 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Lamač třísek	TIM
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 70 m/min

Druh	HB7415
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 09T308
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení