

Garant**CNMG 120412, Typ: HB7215**

Údaje o objednávkce

Artikové číslo	250160 HB7215
GTIN	4045197661364
Třída artiklu	21G

Popis

CNMG 120412 HB7215 Druh: HB7215
Lamač třísek: GM
Tolerance: M
Hloubka řezu a_p : 1 - 5 mm
Posuv f : 0,25 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 180 - 300 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	silně přerušovaný
Hloubka řezu a_p	1 - 5 mm
Hlavní způsob použití	K
Řezná rychlost v_c hlavní použití	180 - 300 m/min
Posuv f	0,25 - 0,6 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	GM

Druh	HB7215
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Tolerance	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení