


**CNMG 120404, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250102 SW05
GTIN	4960664629527
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MQ

Hloubka řezu a_p : 0,2 - 1 mm

Posuv f : 0,05 - 0,3 mm/ot,

Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,2 - 1 mm
Hlavní způsob použití	Ti
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Lamač třísek	MQ
Rohový radius	0,4 mm
Posuv f	0,05 - 0,3 mm/ot,
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení