

Mitutoyo**Drsnoměr, Typ: SJ412**

Údaje o objednávce

Artikové číslo	409021 SJ412
GTIN	
Třída artiklu	44D

Popis

Popis:

Toto je přenosný měřicí přístroj pro snadné a přesné měření drsnosti povrchu.

SurfTest SJ-410 vám nabízí tyto přednosti:

- **Přenosný snímací systém se vztažnou rovinou s LCD citlivým na dotyk (dotyková obrazovka) a integrovanou tiskárnou.**
- **Velký barevný displej LCD 14,5 cm [5.7 palce] nabízí výbornou čitelnost také při nepříznivých světelných podmínkách.**
- **Snímací systém se vztažnou rovinou k měření primárního profilu (P), drsnosti (R), vlnitosti (W) a více.**
- **Jednoduché a intuitivní vedení pomocí menu.**
- **Povrchová kompenzace poloměrů a sklonů.**
- **Odpovídá průmyslovým normám jako DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS a nastavením definovaným uživatelem.**
- **V SJ-411 /412 je možné uložení deseti různých podmínek měření. Až 500 pomocí volitelné SD karty.**
- **Funkce statistiky a barevného ohodnocení tolerance.**
- **Dvě různé podmínky vyhodnocení s jedním měřením.**
- **Každou funkci je možné chránit samostatně heslem.**
- **Podporováno je 16 jazyků.**
- **Volitelně: Jednotka Autoset, jemné nastavování osy X a digitální nivelační jednotka.**

Charakteristika:

- **Maximální rozsah měření je 50 milimetrů.**
- **Funkce jsou průchozí: 50 mm nebo přímočarost přímosti; 0,5 µm/50 mm**
- **Měřicí síla snímacího systému je 0,75 mN.**

- Úhel hrotu sondy činí 60°.
- Poloměr hrotu sondy činí 2 µm.
- Rozsahy měření jsou 800 µm; 80 µm a 8 µm (až 2,4 mm s volitelným snímacím prvkem).
- Vyrovnání ±1,5° (náklon), 10 mm (přestavění výšky)
- Profil: Primární profil (P), profil drsnosti (R), zvlnění (W), motiv R, motiv W a další
- Grafická analýza: BAC; ADC
- Digitální filtry: Gauss, 2CR75, PC75
- Tiskárna: Termotiskárna
- Tolerance: Barevný displej horní/dolní toleranční meze
- Normy: Podporuje mnoho norem jako DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI a také podmínky definované uživatelem.
- Rozhraní: USB, Digimatic, RS-232C, nožní spínač
- Zásobování energií: Napájecí zdroj AC nebo vestavěná dobíjecí baterie
- Hmotnost: 2,9 kilogramu