


CNMG 120404, Typ: SP0819

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Třída artiklu	28A

Popis

CNMG 120404 SP0819 Druh: SP0819
 Lamač třísek: 4E
 Hloubka řezu a_p : 1 - 5,5 mm
 Posuv f : 0,15 - 0,55 mm/ot,
 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 30 - 120 m/min
 Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 150 - 320 m/min

Technický popis

Lamač třísek	4E
Řezná rychlost v_c hlavní použití	30 - 120 m/min
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	150 - 320 m/min
Hloubka řezu a_p	1 - 5,5 mm
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Vedlejší použití	M
Hlavní způsob použití	S

Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Druh	SP0819
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení