


**CNMG 120412, Typ: CA4515****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250214 CA4515
GTIN	4960664599981
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120412 CA4515 Druh: CA4515
Lamač třísek: STD
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 7 mm
Posuv f : 0,05 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 110 - 360 m/min

Technický popis

Posuv f	0,05 - 0,7 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	110 - 360 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 7 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	STD
Rohový rádius	1,2 mm
Hlavní způsob použití	K
Druh	CA4515

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení