

Garant**Strojní závitník GARANT Vap Tap, vaporizovaný, G: G1****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	133328 G1
GTIN	4069515003056
Třída artiklu	13V

Popis**Provedení:**

Lze **spolehlivě** použít v procesech s širokým **spektrém materiálů**. Optimalizovaná **délka krku a drážky** pro lepší **odvod třísek** pro **hluboké závit**. Vysoce výkonný **řezný materiál HSS-E** se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší **odolnost proti opotřebení**. **Vaporizovaný povrch**, redukují se návary za studena.

Použití:

Pro válcový trubkový Whitworthův závit DIN-ISO 228/1 (ne pro spoje utěsněné závitem).

Technický popis

Ø stopky D _s	25 mm
Stopka 4hran □	20 mm
Řezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	30,75 mm
Rozměr závitu	G1
Počet břitů Z	5
Hloubka závitu	99,75 mm
Chodů na palec	11
Stoupání závitu	2,309 mm
Počet drážek na třísky	5
Závit Ø	33,25 mm

Technický list

Celková délka L	160 mm
Série	Vap Tap
Povlak	vaporizovaný
Druh závitu	G
Vrcholový úhel	55 stupeň
Norma	DIN 5156
Tvar náběhu	Š
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	18 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

