



Cenově výhodné balení - přímé brusky



Údaje o objednávce

Artikové číslo	GG7265 GGS8CE
GTIN	
Třída artiklu	GGN

Popis

Provedení:

Kompaktní, praktická přímá bruska pro nejrůznější požadavky broušení.

- **Systém Constant-Electronic pro konstantní otáčky i při vysokém zatížení.**
- **Nový upínací systém pro upnutí brusných tělísek bez vůle pro přesnou práci.**
- **Pozvolný rozběh a systém proti zpětnému rázu KickBack Stop: Pokud systém rozpozná zablokování, stroj se ihned zastaví.**
- **Vypínací uhlíkové kartáčky pro vysokou míru ochrany motoru.**
- **Dlouhá životnost díky přímému chlazení a dvojité utěsněným kuličkovým ložiskům.**
- **6stupňová předvolba otáček pro různé materiály.**
- **S dlouhým a úzkým brusným vřetenem, velmi vhodným pro použití na těžko dostupných místech.**
- **Motor s vysokým krouticím momentem 750 W pro rychlý postup prací.**
- **Redukované otáčky, vhodné i pro obrábění nerezových ocelí.**

Rozsah dodávky:

2x přímá bruska č. 077265 vel. GGS8CE.

Včetně kleštiny 6 mm, 2 jednostranných otevřených klíčů OK 13 a OK 19.

Technický popis

Zdroj energie	síťový provoz
Elektronická předvolba otáček	ano
Označení výrobce	GG8 8 CE
Maximální vibrace dle EN	< 2,5 m/s ²

Technický list

Maximální Ø upínacích kleštin	6 mm
Příkon	750 W
Hmotnost	17 kg
Rozsah otáček	2500 - 8000 min ⁻¹
Druh produktu	Přímá bruska
USP1	Přímá bruska

Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/GG7265-GGS8CE>