

Garant

Podélný upínač Eco BMT, BMT: 55



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319884 55
GTIN	4069515001250
Třída artiklu	31V

Popis

Provedení:

Vhodné pro efektivní systémy chlazení jako je GARANT eco, ale také pro jiné systémy. Optimalizovaný vnější obrys. Měřítka pro optimální nastavení obráběcího nástroje. Odpružená přitlačná destička pro rovnoměrné sevření soustružnických nožů.

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Převážně pro vnější obrábění.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Technický popis

L ₁	64 mm
Vhodné stroje	Emag VL, Emag VT
x	60 mm
L ₂	64 mm
h ₂	90 mm
b ₂	70,5 mm
h ₁	25 mm
Druh produktu	Nožový držák