

Garant**Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E typ C, vaporizovaný, M: M24****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	135805 M24
GTIN	4069515002349
Třída artiklu	13V

Popis**Provedení:****Typ C** (2–3chodý náběh).**Tvar C** (2 – 3chodý náběh).**Technický popis**

Norma	DIN 376
Celková délka L	160 mm
Stopka 4hran □	14,5 mm
Druh závitu	M
Stoupání závitu	3 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Hloubka závitu	72 mm
Ø otvoru pod závit	21 mm
Počet drážek na třísky	4
Řezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	18 mm
Závit Ø	24 mm
Rozměr závitu	M24
Počet břitů Z	4

Technický list

Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Série	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	18 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		