

**CNMG 120404, Typ: SW05****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 SW05
GTIN	4960664629572
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 SW05 Druh: SW05

Lamač třísek: MU

Hloubka řezu a_p : 0,5 - 3 mmPosuv f : 0,1 - 0,35 mm/ot,Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 140 m/min**Technický popis**

Hlavní způsob použití	Ti
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MU
Hloubka řezu a_p	0,5 - 3 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,1 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 140 m/min
Druh	SW05

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení