

**Strojní tvářecí závitník HOLEX Pro Master Form s mazacími drážkami HSS-E-PM, TiN, MF: 6X0,75****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	139370 6X0,75
GTIN	4069515003650
Třída artiklu	12I

Popis**Provedení:**

HOLEX Pro Form: Výkonný tvářecí závitník vhodný k použití v širokém spektru materiálů.

- Řezný materiál HSS-E-PM pro vysokou odolnost proti opotřebení.
- Optimalizovaný povlak HiPIMS TiN nejnovější generace.

Odpovídá DIN 374.

Technický popis

Počet drážek na třísky	5
Série	Pro Form
Stoupání závitu	0,75 mm
Rozměr závitu	M6×0,75
Závit Ø	6 mm
Počet břitů Z	5
Celková délka L	80 mm
Směrná hodnota Ø otvoru pod závit	5,65 mm
Stopka 4hran □	3,4 mm
Hloubka závitu	18 mm
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Ø stopky D _s	4,5 mm

Technický list

Povlak	TiN
Druh závitů	MF
Vrcholový úhel	60 stupeň
Řezný materiál	HSS E PM
Norma	DIN 374
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Stopka	Válcová stopka s h9
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při průchozím otvoru
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Barevný kroužek	zelená
Druh produktu	Tvářecí závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V _c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	20 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	20 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	27 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	25 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8 m/min	M
CuZn	omezené použití	20 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	vhodný		