

Garant**Strojní závitník GARANT Vap Tap levý závit HSS-E 6H, vaporizováno, M-LH: M6****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	136185 M6
GTIN	4069515002547
Třída artiklu	13V

Popis**Provedení:**

Strojní závitník GARANT Vap Tap Universal – levý závit Lze spolehlivě použít v široké škále materiálů. Optimalizovaná **délka krku a drážky** pro lepší odvod třísek pro **hluboké** závit. Vysoce výkonný **řezný materiál HSS-E** se zvýšeným **obsahem vanadu** pro lepší **odolnost proti opotřebení**. **Vaporizování povrchu**, redukuje se navařování za studena.

Technický popis

Ø otvoru pod závit	5 mm
Druh závitu	M
Počet drážek na třísky	3
Stoupání závitu	1 mm
Stopka 4hran □	4,9 mm
Toleranční třída	ISO 2 6H
Celková délka L	80 mm
Rozměr závitu	M6
Počet břitů Z	3
Závit Ø	6 mm
Norma	DIN 371
Ø stopky D _s	6 mm

Technický list

Řezný materiál	HSS E
Hloubka závitů	15 mm
Povlak	vaporizováno
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3xD při slepém otvoru
Směr řezu	Vlevo
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Série	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	18 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

Technický list

mokrý max.

vhodný