


CNMG 120404, Typ: SP4019

Údaje o objednávce

Artikové číslo	250182 SP4019
GTIN	2050001938121
Třída artiklu	28A

Popis

CNMG 120404 SP4019 Druh: SP4019
 Lamač třísek: 3J
 Hloubka řezu a_p : 1 - 4 mm
 Posuv f : 0,15 - 0,4 mm/ot,
 Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 300 m/min
 Řezná rychlost v_c vedlejší použití: 40 - 110 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1 - 4 mm
Lamač třísek	3J
Vedlejší použití	S
Podmínky řezu	kontinuální
Posuv f	0,15 - 0,4 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Řezná rychlost v_c vedlejší použití	40 - 110 m/min

Hlavní způsob použití	M
Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 300 m/min
Druh	SP4019
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení