

**CNMG 120404, Typ: CA510****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Třída artiklu	25E

Popis

CNMG 120404 CA510 Druh: CA510
Lamač třísek: PS
Hloubka řezu a_p : 1 - 3,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,35 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 450 m/min

Technický popis

Lamač třísek	PS
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 450 m/min
Posuv f	0,15 - 0,35 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Podmínky řezu	kontinuální
Hlavní způsob použití	P
Hloubka řezu a_p	1 - 3,5 mm
Druh	CA510

Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení