



## Podélný upínač BMT, BMT: 60



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	319885 60
GTIN	4069515004237
Třída artiklu	32U

### Popis

#### Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

#### Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

#### Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT. Převážně pro vnější obrábění.

#### Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

- **DMG MORI: NLX 4000, NLX 1500, NLX 2000, NLX 2500, NLX 3000, NT 4200, NT 4250, NT 4300, NT 5400, NTX 2000 Generation 2, NTX 2500 Generation 2, NTX 3000 Generation 2**
- **TAKISAWA: TS-3000 T12 (3 drážkové kameny), TS-4000 T12 (3 drážkové kameny), TS-5000 T12 (3 drážkové kameny)**

#### Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

### Technický popis

$h_2$	108 mm
$L_2$	84 mm
$x$	70 mm
$b_2$	65 mm
$L_1$	94 mm
$h_1$	25 mm
Druh produktu	Nožový držák