



Podélný upínač BMT, BMT: 45



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319885 45
GTIN	4069515004251
Třída artiklu	32U

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Vhodné pro konvenční soustružnické držáky.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT. Převážně pro vnější obrábění.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

- **DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Puma TT1300 SY/SYY; Lynx 220 M/LM; Lynx 220 LMS/LY/LSY**
- **EMCO: Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)**
- **Haas: ST-10/15Y (BMT45)**
- **Hwacheon: Cutex 180 MC/SMC/YMC/YSMC (16 ST); Hi-Tech 230 YSMC (20ST, BMT45)**

- **Hyundai WIA: SE2200M/MS/LSY (BMT45)**
- **SMEC: NS 2000M/LM; PL 1600; 2000M**
- **Spinner: Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300; TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT45)**
- **Takisawa: TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)**
- **Victor: VTurn-NP16CM**

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

x	65 mm
L ₁	58 mm
L ₂	58 mm
h ₂	75 mm
h ₁	20 mm
b ₂	62 mm
Druh produktu	Nožový držák