



Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 60



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319887 60
GTIN	4069515004633
Třída artiklu	32U

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT. **DMG MORI:** NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2

FOCUS CNC: FBL#250; FBL#320; FNL#250; FNL#320

MT EVO: T25; T32

TAKISAWA: TS#3000 T12 (3 drážkové kameny);TS#4000 T12 (3 drážkové kameny);TS#5000 T12 (3 drážkové kameny)

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

l_1	120 mm
h_1	108 mm
L_1	84 mm
L_3	25 mm
Z	70 mm
x	80 mm
d_a	40 mm
L_2	94 mm
Druh produktu	Nožový držák