

Garant**Strojní závitník GARANT Vap Tap HSS-E, vaporizovaný, MF: 28X1,5****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	137110 28X1,5
GTIN	4069515002745
Třída artiklu	13V

Popis**Provedení:**

Lze **spolehlivě** použít v široké **škále materiálů**. Optimalizovaná **délka krku a drážky** pro **lepší odvod třísek** pro **hluboké závit**. Vysoce výkonný **řezný materiál HSS-E** se zvýšeným obsahem vanadu pro lepší **odolnost proti opotřebení**. **Vaporizování povrchu**, redukuje se navařování za studena.

Technický popis

Hloubka závitů	84 mm
Norma	DIN 374
Stopka 4hran □	16 mm
Počet břitů Z	4
Řezný materiál	HSS E
Stoupání závitů	1,5 mm
Druh závitů	MF
Toleranční třída	ISO 2 6H
Ø stopky D _s	20 mm
Závit Ø	28 mm
Počet drážek na třísky	4
Celková délka L	140 mm
Ø otvoru pod závit	26,5 mm

Rozměr závitu	M26×1,5
Povlak	vaporizovaný
Vrcholový úhel	60 stupeň
Norma závitů	DIN 13
Tvar náběhu	C
Úhel sklonu šroubovice	40 stupeň
Stopka	Válcová stopka s h9
Vnitřní chlazení	ne
Použití při způsobu vrtání	do 3×D při slepém otvoru
Směr řezu	pravý
Typ nástroje na závity	Strojní závitník pro dynamické obrábění
Barevný kroužek	zelená
Série	Vap Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník, plasty	vhodný	18 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	13 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	18 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	15 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6 m/min	M
CuZn	omezené použití	15 m/min	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		

