



Držák vyvrtávací tyče BMT, BMT: 45-85



Údaje o objednávce

Artikové číslo	319887 45-85
GTIN	4069515004657
Třída artiklu	32U

Popis

Provedení:

Vysoce přesné upínače pro konkrétní stroje, pro flexibilní použití na hlavním i protilehlém vřetenu stroje. Broušená dosedací a funkční plocha. Perfektní dimenzování podle příslušného soustruhu.

Pro vnitřní a vnější chlazení.

Výhoda:

- **Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.**
- **Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.**
- **Černěno pro lepší ochranu proti korozi.**
- **S jištěnými kulovými tryskami do 80 barů.**

Použití:

Vnitřní a vnější obrábění v CNC soustruzích s nástroji revolverovými hlavami BMT.

Pro vnitřní obrábění s držáky vyvrtávacích tyčí nebo vrtáky s vyměnitelnými břitovými destičkami.

Vhodné pro:

CNC soustruhy s revolverovými hlavami BMT.

- **DN SOLUTIONS (dříve DOOSAN): Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45); Lynx 220 LMS/LY/LSY; Lynx 2100 M/MS/LY/LSY; Puma MX1600 ST (BMT45)**
- **Duplomatic: DM-TR-16-D12-290-BMT45/10**

- **EMCO:** Hyperturn 45/50 (BMT45); Maxxturn 65 SMY (BMT45)
- **Haas:** ST-10/15Y (BMT45)
- **Hardinge:** H-51, TT-42,51 (BMT45-16T); T-42,51 (BMT45-12T); TA-42,51 (BMT45-16T)
- **Hyundai WIA:** SE2200M/MS/LSY (BMT45)
- **Smec:** PL1600 (M/MC)
- **Spinner:** Microturn 36, 52 (BMT45); TC 300, TTC 300 SMMCY (BMT45); TC 600 MCY/SMCY (BMT45); TTS 42, 65 (BMT 45)
- **Takamaz:** XYT-51 (BMT45)
- **Takisawa:** TCY-200 (BMT45); Taiwan FX-1500 (BMT45)
- **Tornos:** SwissDECO 36 TB

Upozornění:

Další držáky BMT s různými velikostmi a rozměry jsou k dispozici na vyžádání.

Pamatujte, že před nákupem si musíte sami ověřit kompatibilitu držáku s vaším strojem. Za správnost přizpůsobení tvaru nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.

Technický popis

L_3	40 mm
L_1	58 mm
l_1	110 mm
d_a	32 mm
L_2	58 mm
Z	45 mm
h_1	75 mm
x	85 mm
Druh produktu	Nožový držák